



Rechte persluchtslijpers, Type: S25



Bestelgegevens

Bestelnummer	079442 S25
GTIN	5390145244687
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

ATA –rechte persluchtslijper **met 6 mm spantang**. Ergonomische rechte slijper voor lichte tot middelzware toepassingen met eenhandsbediening.

- **Push-pull-hefboom voor continu gebruik.**
- **Uitstekende verhouding van gewicht/prestaties.**

Technische beschrijving

Afgegeven vermogen	190 W
Lengte	164 mm
Draadaansluiting	BSP
Gewicht	0,46 kg
Maximale luchtbehoefte	450 l/min
Spantang-Ø	6 mm
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	3,14 m/s ²
Geluidsproductie	68 dB(A)
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Producttype	Rechte slijper

