



Rechte persluchtslijpers, Type: SDM26LR



Bestelgegevens

Bestelnummer	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

ATA –rechte persluchtslijper **met 6 mm spantang**. Rechte slijper voor lichte tot middelzware toepassingen met hoog gebruikscomfort en eenhandsbediening.

- **Toerentalregeling.**
- **Uitstekende verhouding van gewicht/prestaties.**

Technische beschrijving

Lengte	154 mm
Spantang-Ø	6 mm
Afgegeven vermogen	300 W
Draadaansluiting	BSP
Maximale luchtbehoefte	570 l/min
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	3,14 m/s ²
Geluidsproductie	72 dB(A)
Gewicht	0,52 kg
Producttype	Rechte slijper

