



Rechte persluchtslijpers, Type: SMD25LR



Bestelgegevens

Bestelnummer	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

ATA –rechte persluchtslijper **met 6 mm spantang**. Ergonomische rechte slijper met uniek trillingsdempingssysteem.

- **Zachte aanloop.**

Technische beschrijving

Draadaansluiting	BSP
Lengte	208 mm
Maximale vibratie volgens EN	2,27 m/s ²
Spantang-Ø	6 mm
Maximale luchtbehoefte	620 l/min
Geluidsproductie	77 dB(A)
Afgegeven vermogen	820 W
Gewicht	0,8 kg
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Producttype	Rechte slijper

