



## Haakse mini-persluchtslijper, Type: RAM20LR



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compacte haakse slijper met ergonomisch design en smalle kop voor gemakkelijke toegang tot krappe plekken. Compacte haakse slijper met ergonomisch design en smalle kop voor gemakkelijke toegang tot krappe plekken. Voor Roloc<sup>®</sup>-ministeunschijven Ø 50/75 mm.

### Technische beschrijving

Maximale luchtbehoefte	1207 l/min
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Maximale vibratie volgens EN	2,58 m/s <sup>2</sup>
Maximale schijf-Ø	75 mm
Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	0,6 kg
Geluidsproductie	74 dB(A)
Afgegeven vermogen	300 W
Draadaansluiting	BSP
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	8 mm

Producttype

Haakse slijper