


**Drukspantang, rond, DIN 6343, 173 E, Span-Ø: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329560 17
GTIN	4067263115267
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Norm:

DIN 6343

Nauwkeurigheid:

Rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Opmerking:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

Profiel Ø 1,0 – 8,0 mm glad. Vanaf Ø 8,5 mm met dwarsgroeven.

Technische beschrijving

K	60 mm
A	50 mm
Hoek α	15 graden
F	48 mm
Totale lengte L	94 mm
Type	173 E

Producttype	Spantang
-------------	----------