



## Drukspantang, rond, DIN 6343, 173 E, Span-Ø: 41mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 329560 41     |
| GTIN          | 4067263115502 |
| Artikelklasse | 32Z           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

#### Norm:

**DIN 6343**

#### Nauwkeurigheid:

**Rondlooptoleranties:** D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

#### Opmerking:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

Profiel Ø 1,0 – 8,0 mm glad. Vanaf Ø 8,5 mm met dwarsgroeven.

### Technische beschrijving

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Hoek $\alpha$   | 15 graden |
| A               | 50 mm     |
| F               | 48 mm     |
| Totale lengte L | 94 mm     |
| K               | 60 mm     |
| Type            | 173 E     |

Producttype

Spantang