


**Drukspantang, rond, DIN 6343, 173 E, Span-Ø: 37mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 329560 37 |
| GTIN | 4067263115465 |
| Artikelklasse | 32Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Norm:

DIN 6343

Nauwkeurigheid:

Rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Opmerking:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

Profiel Ø 1,0 – 8,0 mm glad. Vanaf Ø 8,5 mm met dwarsgroeven.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|-------------|
| Totale lengte L | 94 mm |
| K | 60 mm |
| F | 48 mm |
| A | 50 mm |
| Hoek α | 17,5 graden |
| Type | 173 E |

Producttype

Spantang