

**DCMT 11T308, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260387 SW05
GTIN	4960664629626
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMT 11T308 SW05 Soort: SW05
 Spaanbreker: MQ
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 100 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 100 m/min
Spaanbreker	MQ
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	Ti
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien