

HOLEX**Drukspantang, rond, DIN 6343, 185 E, Span-Ø: 14mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 329565 14 |
| GTIN | 4067263115625 |
| Artikelklasse | 32Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Norm:**DIN 6343****Nauwkeurigheid:**

Rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Opmerking:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

Profiel Ø 4,0 – 8,0 mm glad. Vanaf Ø 9,0 mm met dwarsgroeven.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|-----------|
| Hoek α | 20 graden |
| A | 73 mm |
| Totale lengte L | 110 mm |
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |

| | |
|-------------|----------|
| Type | 185 E |
| Producttype | Spantang |