


**simturn AX kopieerinsert rechts, L<sub>2</sub> = 20 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270655 4
GTIN	2050002078963
Artikelklasse	24U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Versie vergelijkbaar (nieuwe klem) met oude artikelnummers nr. 240110 – 240135.

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 270531 – 270536 en 270539 – 270544.

**Technische beschrijving**

a	3,7 mm
Ø D	5 mm
Maximale steekdiepte t <sub>max</sub>	0,8 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	0,3 mm
Radius R	0,1 mm
f	1,75 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 20 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	400 m/min	N

Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		