


simturn AX kopieerinsert links, L2 = 30 mm, Ø Dmin: 5mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	270660 5
GTIN	2050002079175
Artikelklasse	24U

Omschrijving

Uitvoering:

Versie vergelijkbaar (nieuwe klem) met oude artikelnummers nr. 240110 – 240135.

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

T.b.v.:

Klemhouder nr. 270531 – 270536 en 270539 – 270544.

Technische beschrijving

Maximale steekdiepte t_{max}	1 mm
a	4,7 mm
f	2,75 mm
Radius R	0,2 mm
Ø D	5 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	0,5 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 30 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	400 m/min	N

Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		