


simturn AX kopieerinsert rechts, L₂ = 35 mm, Ø Dmin: 6mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270661 6 |
| GTIN | 2050002079205 |
| Artikelklasse | 24U |

Omschrijving
Uitvoering:

Versie vergelijkbaar (nieuwe klem) met oude artikelnummers nr. 240110 – 240135.

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

T.b.v.:

Klemhouder nr. 270531 – 270536 en 270539 – 270544.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| a | 5,7 mm |
| Ø D | 6 mm |
| Radius R | 0,2 mm |
| Maximale steekdiepte t _{max} | 1,8 mm |
| Maximale snijdiepte a _{p max} | 0,5 mm |
| f | 2,75 mm |
| Productnaamattribuut | L ₂ = 35 mm |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | geschikt onder voorwaarden | 400 m/min | N |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|---|
| Aluminium > 10% Si | geschikt onder voorwaarden | 240 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 100 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geschikt onder voorwaarden | 40 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 110 m/min | K |
| CuZn | geschikt | 210 m/min | N |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | geschikt onder voorwaarden | | |
| nat maximaal | geschikt | | |