



**simturn AX draadsnij-insert volprofiel 60° binnen rechts, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Type: 6/M8**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Artikelklasse	24U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Versie vergelijkbaar (nieuwe klemming) met oude artikelnummers nr. 240200.

### Toepassing:

Voor het maken van metrisch ISO-binnendraad.

### T.b.v.:

Klemhouder nr. 270531 – 270533 en 270539 – 270541.

## Technische beschrijving

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
Oplopend met	1,25 mm
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden		
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		