

**Drukspantang, rond, DIN 6343, 185 E, Span-Ø: 23mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 329565 23     |
| GTIN          | 4067263115717 |
| Artikelklasse | 32Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Nauwkeurigheid:**

**Rondlooptoleranties:** D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

**Opmerking:**

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

Profiel Ø 4,0 – 8,0 mm glad. Vanaf Ø 9,0 mm met dwarsgroeven.

**Technische beschrijving**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| K               | 84 mm     |
| A               | 73 mm     |
| F               | 66 mm     |
| Hoek $\alpha$   | 20 graden |
| Totale lengte L | 110 mm    |

|             |          |
|-------------|----------|
| Type        | 185 E    |
| Producttype | Spantang |