

**HOLEX****Drukspantang, rond, DIN 6343, 185 E, Span-Ø: 42mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329565 42
GTIN	4067263115908
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

**Norm:****DIN 6343****Nauwkeurigheid:**

**Rondlooptoleranties:** D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

**Opmerking:**

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

Profiel Ø 4,0 – 8,0 mm glad. Vanaf Ø 9,0 mm met dwarsgroeven.

**Technische beschrijving**

K	84 mm
A	73 mm
Totale lengte L	110 mm
Hoek $\alpha$	20 graden
F	66 mm

Type	185 E
Producttype	Spantang