



Kabelhaspel stalen kern25N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081106 25N
GTIN	4007123638840
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

De kabelhaspels voldoen aan de specificaties van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608). Robuuste kabelhaspel met plaatstalen trommelhuis, voor- en achterzijde beschermd d.m.v. isolatie.

Functie:

IP44: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 44
Kabelklasse	H07RN-F
Energievoorziening	Netvoeding
Kabellengte	25 m
Diagnosesysteem aanwezig	ja

slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Kabelopbouw	3G2,5
Materiaal behuizing	Staal
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16A) W
Materiaal kabel	Neopreen
Aantal contactdozen	4
Kabelkleur	zwart
Producttype	Kabelhaspel