

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T302 HB7310 Soort: HB7310
Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	AM
Hoekradius	0,2 mm

Hoofdtoepassing	N
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T302
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien