

Garant
DC.T 070202, Soort: HU7310


Bestelgegevens

Bestelnummer	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	AM
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	DCGT 070202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien