

**Garant****Elektro-schroevendraaier voor PlusMinus-schroeven met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, SLIM-steel, volledig geïsoleerd, Profielgrootte: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	668922 2
GTIN	4067263113348
Artikelklasse	61F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Ergonomisch gevormde **elektrische handgreep** met anti-slip **haptopreen** oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

Met **SLIM-steel** = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor een diepliggende schroef- en veerelementen (**isolatie-Ø = steel-Ø**).

**Toepassing:**

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

De punt van de combiprofiel-schroevendraaier past perfect in de **PlusMinus-schroeven (combinatie Pozidriv / sleuf)**, die voornamelijk in elektro-installatiecomponenten worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

Profielgrootte	2
Meslengte	100 mm
totale lengte	205 mm
Profiel Pozidriv – sleuf	2 – 1,0×6
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Bitsoort	Combiprofiel- schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Producttype	Schroevendraaiers