

Garant**Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, SLIM-steel, volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	668912 1
GTIN	4067263113355
Artikelklasse	61F

Omschrijving**Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Ergonomisch gevormde **elektrische handgreep** met anti-slip **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van chroom-vanadiumstaal.

Met **SLIM-steel** = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor een diepliggende schroef- en veerelementen (**isolatie-Ø = steel-Ø**).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

Meslengte	80 mm
totale lengte	180 mm
voor schroef-Ø	2,1–3 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Producttype	Schroevendraaiers

