

Garant**Elektro-schroevendraaier voor PlusMinus-schroeven met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, SLIM-steel, volledig geïsoleerd, Profielgrootte: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	668922 1
GTIN	4067263113331
Artikelklasse	61F

Omschrijving**Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Ergonomisch gevormde **elektrische handgreep** met anti-slip **haptopreen** oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

Met **SLIM-steel** = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor een diepliggende schroef- en veerelementen (**isolatie-Ø = steel-Ø**).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

De punt van de combiprofiel-schroevendraaier past perfect in de **PlusMinus-schroeven (combinatie Pozidriv / sleuf)**, die voornamelijk in elektro-installatiecomponenten worden gebruikt.

Technische beschrijving

Meslengte	80 mm
totale lengte	180 mm
Profiel Pozidriv – sleuf	1 – 0,7x4,5
Profielgrootte	1
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Bitsoort	Combiprofiel- schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Producttype	Schroevendraaiers