

Garant**Elektro-schroevendraaier voor Torx[®], met 2-componenten-Haptoprene-handvat SLIM-steel, volledig geïsoleerd, Torx[®]-profiel: TX15****Bestelgegevens**

Bestelnummer	625792 TX15
GTIN	4067263116349
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **Haptoprene**-oppervlak. **Steel** van chroom-vanadiumstaal.

Met **SLIM-steel** = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor diepliggende schroef- en veerelementen (**isolatie-Ø = steel-Ø**).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX [®] -schroeven
totale lengte	180 mm
Meslengte	80 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype	Schroevendraaiers

