

**Garant****Elektro-schroevendraaier-set voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat SLIM-steel volledig geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	662906 6
GTIN	4067263116332
Artikelklasse	61F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van chroom-vanadiumstaal.

Met **SLIM-steel** = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor diepliggende schroef- en veerelementen (**isolatie-Ø = steel-Ø**)

**Toepassing:**

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

**Inhoud:**

resp. 1 schroevendraaier nr. 662902: Maat 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

**Technische beschrijving**

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaiers

## Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-  
Haptoprene-handvatSLIM-steel volledig geïsoleerd  
Bladbreedte b 2,5 mm

662902 2,5

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-  
Haptoprene-handvatSLIM-steel volledig geïsoleerd  
Bladbreedte b 3 mm

662902 3

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-  
Haptoprene-handvatSLIM-steel volledig geïsoleerd  
Bladbreedte b 4 mm

662902 4

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-  
Haptoprene-handvatSLIM-steel volledig geïsoleerd  
Bladbreedte b 5,5 mm

662902 5,5

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-  
Haptoprene-handvatSLIM-steel volledig geïsoleerd  
Bladbreedte b 6,5 mm

662902 6,5