

Garant**Dopsleutelset met tweecomponenten-Haptoprene-handvat volledig geïsoleerd, Aantal sleutels: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622496 7
GTIN	4067263116455
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest. **Toepassing:**

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van chroom-vanadiumstaal.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622492: Maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant dopsleutel
----------	-------------------

Accessoires

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 6 mm	622492 6
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 8 mm	622492 8
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 5,5 mm	622492 5,5
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 9 mm	622492 9
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm	622492 13
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm	622492 10
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 7 mm	622492 7