

**Garant****Elektro-schroevendraaier voor Torx<sup>®</sup>, met 2-componenten-Haptoprene-handvat SLIM-steel, volledig geïsoleerd, Torx<sup>®</sup>-profiel: TX25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	625792 TX25
GTIN	4067263116363
Artikelklasse	61C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **Haptoprene**-oppervlak. **Steel** van chroom-vanadiumstaal.

Met **SLIM-steel** = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor diepliggende schroef- en veerelementen (**isolatie-Ø = steel-Ø**).

**Toepassing:**

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

**Technische beschrijving**

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX <sup>®</sup> -schroeven
totale lengte	230 mm
Meslengte	125 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype	Schroevendraaiers