

**CNMG 120404, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	PMG
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA125P
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,

Producttype

Wisselplaat voor het draaien