

**CNMG 120408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PQ
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snedecondities	licht onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien