


**SNMG 120408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Spaanbreker	PQ
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien