


**CNMG 120408 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WP
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,06 - 0,42 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,3 - 1,2 mm
Soort	CA125P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien