


**CNMG 120404 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	WP
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	CA125P
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Voeding f	0,06 - 0,42 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien