


**CNMG 120404 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Spaanbreker	WQ
Voeding f	0,14 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA125P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien