

**CNMG 120412, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250214 CA125P
GTIN	4960664024223
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Spaanbreker	PMG
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	CA125P
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

