


**CNMG 120408 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,14 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Spaanbreker	WQ
Snij snelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a <sub>p</sub>	0,5 - 3 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfreesen
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Soort	CA125P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien