


**CNMG 120412 Wiper, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250215 CA125P
GTIN	4960664014651
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,14 - 0,5 mm/omw,
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien