


**CNMG 120416, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	CA125P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Spaanbreker	PMG
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

