


**CNMG 120408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Spaanbreker	PH
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien