


**CNMG 120416, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	1,6 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CA125P
Spaanbreker	PH

Producttype

Wisselplaat voor het draaien