


**CNMG 120412, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PH
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Aantal wisselingen/snikanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Soort	CA125P
Voeding $f$	0,28 - 0,88 mm/omw,

Producttype

Wisselplaat voor het draaien