


**CNMG 190612, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PH
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 190612
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snedecondities	licht onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien