


**CNMG 160608, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PH
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Soort	CA125P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien