


**CNMG 160616, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PH
Hoekradius	1,6 mm
Soort	CA125P
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien