


**CNMG 190616, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PH
Hoekradius	1,6 mm
Soort	CA125P
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien