


**CNMM 120412, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250492 CA125P |
| GTIN          | 4960664013999 |
| Artikelklasse | 25E           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hoekradius                          | 1,2 mm             |
| Aantal wisselingen/snijanten        | 4                  |
| Hoofdtoepassing                     | P                  |
| Snijmateriaal                       | HM                 |
| Snedecndities                       | licht onderbroken  |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 140 - 300 m/min    |
| Snijdiepte $a_p$                    | 1 - 11 mm          |
| Spaanbreker                         | PX                 |
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken         |
| ISO-code wisselplaat                | CNMM 120412        |
| Soort                               | CA125P             |
| Voeding f                           | 0,25 - 0,9 mm/omw, |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien