


**CNMM 120408, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PX
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	CA125P
Aantal wisselingen/snijanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMM 120408
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien