


**CNMM 160616, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250498 CA125P
GTIN	4960664014033
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoekradius	1,6 mm
Soort	CA125P
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Spaanbreker	PX
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien