


**CNMM 160608, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Soort	CA125P
ISO-code wisselplaat	CNMM 160608
Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PX
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien