


**CNMM 190612, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	CA125P
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	PX
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	CNMM 190612
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien