



CNMM 190608, Soort: CA125P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PX
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMM 190608
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	CA125P
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien