



CNMM 120416, Soort: CA125P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Soort	CA125P
ISO-code wisselplaat	CNMM 120416
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PX
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien