


**CNMM 160612, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PX
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMM 160612
Soort	CA125P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien